

# HEPAフィルター(UHP,UHPC型)



## ◆ 特 長

UHP, UHPC型エアフィルターはHEPAグレードのフィルターとして幅広いバリエーションを持っています。プレフィルター、中性能フィルターと組み合わせて使用します。標準材質はアルミ外枠製とします。標準型UHP型と多風量UHPC型とがあります。標準外の特殊サイズでも製作対応いたします。

### <標準仕様>


捕集効率	99.97% at 0.3 μm
初期圧損	245 Pa以下
最終圧損	490 Pa以下
使用温度	60°C以下(連続)

### <構成材質>(標準仕様)

外枠	アルミ
ろ材	ガラスペーパー
セパレータ	アルミ
シール材	ポリウレタン
ガスケット	EODM(白)

### UHP型標準寸法

型 式	定格風量 m <sup>3</sup> /min	寸法(mm)		
		縦	横	奥行
UHP-17	17	610	610	150
UHP-21	21	610	760	150
UHP-26	26	610	915	150
UHP-34	34	610	1220	150
UHP-03	3	200	200	290
UHP-08	8	305	305	290
UHP-22	22	500	500	290
UHP-31	31	610	610	290
UHP-39	39	610	760	290
UHP-48	48	610	915	290



### UHPC型標準寸法

型 式	定格風量 m <sup>3</sup> /min	寸法(mm)		
		縦	横	奥行
UHPC-28	28	610	610	150
UHPC-34	34	610	760	150
UHPC-41	41	610	610	290
UHPC-51	51	610	760	290
UHPC-50	50	610	610	290
UHPC-62	62	610	760	290
UHPC-56	56	610	610	290

型 式  -  -    -   -

- |  |  |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|--|--|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
| <p>① <b>タイプ</b></p> <p>UHP : 標準<br/>UHPC : 多風量</p> | <p>② <b>風量(m<sup>3</sup>/min)</b></p> <table border="1"> <tr><td>3</td><td>26</td><td>41</td></tr> <tr><td>8</td><td>28</td><td>50</td></tr> <tr><td>17</td><td>31</td><td>51</td></tr> <tr><td>21</td><td>34</td><td>56</td></tr> <tr><td>22</td><td>39</td><td>62</td></tr> </table> | 3  | 26 | 41 | 8 | 28 | 50 | 17 | 31 | 51 | 21 | 34 | 56 | 22 | 39 | 62 | <p>③ <b>枠材質</b></p> <p>0 : アルミ<br/>1 : SUS304<br/>2 : ベニア合板</p> <p>④ <b>セパレータ材質</b></p> <p>0 : アルミ<br/>1 : 加工紙<br/>2 : SUS304<br/>3 : その他</p> | <p>⑤ <b>シール材質</b></p> <p>0 : ポリウレタン<br/>1 : シリコン</p> <p>⑥ <b>ガスケット材質</b></p> <p>0 : EPDM(白)<br/>1 : シリコン(白)<br/>2 : その他</p> | <p>⑦ <b>ガスケット方向</b></p> <p>0 : 流出側<br/>1 : 流入側<br/>2 : 両面<br/>3 : 無し</p> <p>⑧ <b>特殊仕様</b></p> <p>S : 特殊仕様</p> |
| 3  | 26   | 41 |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
| 8  | 28   | 50 |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
| 17   | 31   | 51 |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
| 21   | 34   | 56 |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
| 22   | 39   | 62 |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |



セントラルフィルター工業株式会社  
CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

- 東京本社 東京都新宿区新宿1-34-15 新宿エースビル  
〒180-0022 TEL03-3350-0091 FAX03-3350-0095
  - 大阪支社 大阪市福島区福島6-1-26 MF西梅田ビル9階  
〒553-0003 TEL06-6345-3531 FAX06-6345-3500
  - テクニカルセンター 東京都新宿区新宿1-34-15 新宿エースビル  
〒180-0022 TEL03-3350-0091 FAX03-3350-0095
- E-mail: info@central-filter.co.jp http://www.central-filter.co.jp/